


## Dräger X-plore® 1900 Masque jetable anti-particules

Le masque anti-poussière X-plore® 1900 de Dräger est un masque ultra performant à usage unique destiné à la protection contre les poussières et les particules fines. Facile d'utilisation, exceptionnellement confortable et parfaitement étanche, ce masque haut de gamme pour la filtration des particules est disponible en deux tailles. Il assure une sécurité totale, même pour les utilisateurs portant des lunettes.



## Avantages

---

### Haute efficacité de la filtration pour une sécurité renforcée

Le matériau filtrant CoolSAFE™ offre une protection efficace contre les poussières fines et les aérosols solides et liquides. Il combine une excellente filtration et une faible résistance respiratoire, permettant à l'utilisateur de travailler aisément, longtemps, sans fatigue supplémentaire. Ce masque permet de travailler en toute sécurité en cas de forte exposition aux poussières.

Il est disponible dans les trois classes de protection de la norme EN, facilement identifiables grâce à leur code couleur : (FFP1 = jaune, FFP2 = orange, FFP3 = rouge).

---

### Facilité d'utilisation

Grâce à ses sangles VarioFLEX souples et continues, le masque X-plore® 1900 est facile à positionner. Il suffit de déplier le masque, de le placer sur son visage, de positionner les sangles et d'ajuster le pince-nez à l'aide du repère visuel. Avec sa forme stable, le masque est facile à enfiler et confortable. Parfaitement étanche, il tient en place sans exercer de pression excessive. Pliable, il est peu encombrant, que ce soit dans l'entrepôt ou lors du transport sur le site d'intervention. Pour une raison d'hygiène et de protection contre la contamination, chacun des masques à usage unique est emballé individuellement.

---

### Étanchéité optimale

Le masque anti-poussière est disponible en deux tailles (S et M/L). Il convient donc à de nombreuses morphologies, permettant à l'utilisateur de choisir le modèle à la taille la mieux adaptée à son visage. Le principe de pliage en trois accentue encore l'ergonomie et permet d'ajuster le masque au visage de l'utilisateur. Il permet également une bonne tenue du masque. L'utilisateur peut même parler sans que le masque ne glisse.

Un pince-nez souple intégré au matériau filtrant est combiné à un joint nasal confortable. Grâce à ces caractéristiques, le masque se positionne efficacement et l'étanchéité autour du nez est assurée. Extrêmement souple, les sangles VarioFLEX s'adaptent à différentes tailles de tête.

---

### Confort exceptionnel

Grâce à ses matériaux filtrants à la pointe de la technologie, le demi-masque filtrant anti-particules permet à l'utilisateur de respirer en ne rencontrant quasiment aucune résistance. Le modèle avec soupape expiratoire CoolMAX™ en option réduit encore plus la résistance respiratoire, tout en empêchant l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque. Cela procure un confort supplémentaire à l'utilisateur et facilite encore la respiration, en particulier lors des activités physiquement éprouvantes.

La gamme X-plore 1900 de Dräger est dotée du design SmartFOLD breveté à double renfort, qui rend la forme du masque encore plus stable et offre un large espace respiratoire. En outre, l'air expiré est évacué vers le bas, ce qui diminue la température ressentie à l'intérieur du masque.

## Avantages

### Une vision de qualité avec des lunettes

Lors de la phase de développement du produit, nous avons particulièrement veillé à ce que le port du masque soit entièrement compatible avec le port de lunettes de protection. Le design du modèle X-plore 1900 permet donc de le combiner confortablement avec une protection oculaire et d'utiliser aisément les deux sans que les lunettes ne s'embuent.

## Détails



D-12571-2018

Le code couleur permet d'identifier facilement la classe de protection.



D-6423-2018

Disponible en deux tailles, pour s'adapter aux différentes morphologies.



D-17449-2018

Une combinaison idéale : Dräger X-plore® 1900 et protection oculaire



D-12599-2018

Repère visuel pour positionner le pince-nez



D-12561-2018


Design pliable peu encombrant et emballage individuel hygiénique



D-12604-2018

L'air expiré est évacué du masque de façon très efficace.

## Résistance respiratoire 71% inférieure aux exigences de la norme



\* Valeurs correspondant à une inspiration de 95 l/min. Les valeurs indiquées sont les valeurs moyennes obtenues avec le modèle Dräger X-plore® 1900 de taille M/L au cours des essais réalisés par Dräger conformément aux exigences de la norme NF EN 149:2001+A1:2009.

## Produits associés



D-6416-2209

### Dräger X-plore® 1300

Le masque Dräger X-plore® 1300 combine une protection respiratoire fiable avec de nouvelles astuces qui garantissent un haut niveau de confort et une grande facilité d'utilisation.

## Produits associés

ST-8675-2007



### Dräger X-plore® 1700

Respirez sans effort, en toute sécurité : le Dräger X-plore® 1700 rend la respiration facile et confortable. Le matériau filtrant CoolSAFE™ combine une faible résistance respiratoire et un haut pouvoir filtrant. La valve CoolMAX™ permet d'évacuer vers l'extérieur l'air chaud et humide expiré. Cela facilite la respiration et vous maintient dans un environnement frais sous le masque.

D-50311-2012



### Dräger X-plore® 1700+

Résistance respiratoire presque imperceptible grâce au matériau filtrant spécialement conçu CoolSAFE+™ : le masque jetable anti-particules Dräger X-plore® 1700+ offre un confort respiratoire optimal grâce à sa très faible résistance respiratoire.

## Caractéristiques techniques

### INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

Indice de protection	Multiple <sup>1</sup> de la valeur limite <sup>2</sup>	Champs d'application et restrictions d'utilisation
PFF1	4	Contre les aérosols solides et liquides, mais pas contre les substances cancérigènes ou radioactives, les substances biologiques dans l'air appartenant aux groupes 2 et 3, ni contre les enzymes <sup>3</sup> .
PFF2	10	Contre les aérosols solides et liquides, mais pas contre les substances radioactives, les substances biologiques dans l'air appartenant au groupe 3, ni contre les enzymes <sup>3</sup> .
PFF3	30 <sup>4</sup>	Contre les aérosols solides et liquides, ainsi que les substances radioactives, les substances biologiques dans l'air appartenant au groupe 3, et les enzymes <sup>3</sup> . Non homologué en Australie

<sup>1</sup> conformément à la norme BS EN 529:2005, sous réserve de modification par les organismes nationaux.

<sup>2</sup> concentration maximale de substance nocive spécifiée par la réglementation du pays.

<sup>3</sup> observation stricte de la réglementation nationale, éventuellement différente.

<sup>4</sup> R.-U. : 20

### Dräger X-plore® 1900

Homologations	NF EN 149:2001+A1:2009 ; (EU) 2016/425 AS/NZS 1716/2012 SANS 50149:2003	
Marquage D	A réussi le test optionnel de colmatage à la poussière de dolomie	
Marquage NR	La durée d'utilisation maximale du masque est la durée d'une période de travail.	
Matériaux*	Matériau filtrant CoolSAFE™ Sangles VarioFLEX Support des sangles Soupape expiratoire CoolMAX™ : Boîtier / disque de la soupape Pince-nez intégré Joint nasal	Polypropylène Polyester + élasthanne Polypropylène Polypropylène / Isoprène Fer blanc (exempt d'aluminium) Mousse synthétique
	* Tous les composants sont exempts de latex	
Couleur		Blanc
Code couleur	PFF1 PFF2 PFF3	Jaune Orange Rouge
Dimensions (longueur x largeur x hauteur, en mm)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	215 x 80 x 10 215 x 80 x 23
Poids (en g)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	10,7 / 11,3 / 11,8 14,5 / 15,1 / 15,6
Pays d'origine	Suède	

## Caractéristiques techniques

### INFORMATIONS RELATIVES AUX APPLICATIONS

Activité	Type de particules	Classe de filtre
<b>Travail du bois</b>		
Ponçage – bois de feuillus et bois de résineux	Particules fines, poussière de bois	PFF2
Sciage – bois de feuillus et bois de résineux	Particules fines, poussière de bois	PFF2
Teinture du bois (colorant contenant du cuivre ou du chrome)	Brouillard fin de peinture	PFF3
Décapage de peinture	Fines particules de peinture	PFF2
Décapage (peintures contenant du chrome)	Fines particules de peinture	PFF3
<b>Sablage / Meulage</b>		
Décapage de rouille/corrosion	Rouille/corrosion et poussière de métal	PFF2
Maçonnerie / Béton	Poussière de roche	PFF2
Bois de feuillus et bois de résineux	Poussière de bois	PFF2
Synthétiques / Plastiques	Poussière synthétique	PFF2
Peinture	Particules de peinture	PFF2
Peinture (peintures contenant du chrome)	Particules de peinture	PFF3
Fer / Acier	Poussière métallurgique	PFF2
Acier inoxydable	Poussière métallurgique	PFF3
Décapage des adhésifs	Poussière fine	PFF2
<b>Construction et exploitation minière</b>		
Peinture à l'eau	Grosses particules de peinture	PFF2
Vernis pulvérisé	Brouillard de peinture	PFF2
Démolition	Toutes poussières	PFF2
Fondations	Poussière de béton	PFF1
Manipulation du béton	Poussière de béton	PFF1
Coulage de béton	Poussière fine de plâtre	PFF2
Travail du bois	Poussière de bois – Feuillus et résineux	PFF2
Pose d'isolants	Poussière et fibres	PFF1
Toiture et carrelage	Poussière de toiture et de carrelage	PFF2
Industrie minière	Poussière fine de roche	PFF2
<b>Transformation des métaux</b>		
Zinc*	Zinc / Fumées métallurgiques	PFF3
Aluminium*	Fumées d'oxyde d'aluminium	PFF3
Acier inoxydable*	Fumées d'oxydes métalliques	PFF3
Soudage à l'arc* / Soudage au laser*	Étincelles, fumées	PFF3
Brasage fort	Fumées	PFF2
Perçage	Poussière métallurgique	PFF1
Sciage	Poussière métallurgique	PFF1
*Soudage : pour les concentrations de gaz dangereux (p. ex. O <sub>3</sub> , NO <sub>x</sub> ) inférieures aux seuils limites.		
<b>Enlèvement des déchets</b>		
Enlèvement des déchets	Poussière	PFF3
Nettoyage dans des environnements faiblement poussiéreux	Poussière (non toxique)	PFF2
Balayage des sols	Poussière (non toxique)	PFF2
Élimination des déchets et des eaux usées	Bactéries / Champignons	PFF2

## Caractéristiques techniques

Enlèvement des déchets médicaux

Bactéries / Virus

PFF3

Ces indications n'exemptent pas l'utilisateur de l'obligation de se conformer à la réglementation nationale, par exemple la DGUV-R 112-190, en ce qui concerne l'Allemagne. Veuillez lire le manuel d'utilisation fourni avec les produits.

## Pour vos commandes

Dräger X-plore® 1910	Taille	Marquage	Nb d'articles par boîte	Référence
<b>FFP1</b>				
Dräger X-plore® 1910	M/L	PFF1 NR D	20	395 1910
Dräger X-plore® 1910	S	PFF1 NR D	20	395 1911
Dräger X-plore® 1910 V	M/L	PFF1 NR D	10	395 1915
Dräger X-plore® 1910 V	S	PFF1 NR D	10	395 1916
<b>Dräger X-plore® 1920</b>				
<b>FFP2</b>				
Dräger X-plore® 1920	M/L	PFF2 NR D	20	395 1920
Dräger X-plore® 1920	S	PFF2 NR D	20	395 1921
Dräger X-plore® 1920 V	M/L	PFF2 NR D	10	395 1925
Dräger X-plore® 1920 V	S	PFF2 NR D	10	395 1926
<b>Dräger X-plore® 1930</b>				
<b>FFP3</b>				
Dräger X-plore® 1930	M/L	PFF3 NR D	20	395 1930
Dräger X-plore® 1930	S	PFF3 NR D	20	395 1931
Dräger X-plore® 1930 V	M/L	PFF3 NR D	10	395 1935
Dräger X-plore® 1930 V	S	PFF3 NR D	10	395 1936

V = modèles avec soupape expiratoire CoolMAX™

Tailles : M/L = moyen/grand ; S = petit



## Notes

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00  
Fax +33 (0)1 40 96 97 20  
[infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél. +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tél. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

